


牛眼轮310 / 320

材质：310型： 外壳：钢，镀锌
球座：钢，表面硬化
球：钢，硬化

材质：320型： 外壳：钢，镀锌
球座：钢，表面硬化
球：不锈钢，硬化
材质编号：1.3541

优质牛眼轮，噪音低，使用寿命长。由于顶部的特殊形状，应使用装配插销，参见第439页。带毛毡密封。最大速度：2m/sec。
温度范围：-30° C~+100° C。



订单格式：比如：产品编号：654 310 15，牛眼，尺寸15mm

其他类型或尺寸欢迎询价

产品编号 310型	尺寸 dw mm	荷载等级 N	D mm	D ₁ mm	D _B mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	T _{min} mm	重量 kg	产品编号 装配插销*
654 310 15	15	500	24 ^{-0,13}	31	24 ^{+0,5}	20,0	9,5 ^{+0,2}	5,5	1,5	0,044	654 300 15
654 310 22	22	1300	36 ^{-0,16}	45	36 ^{+0,8}	28,6	9,8 ^{+0,2}	6,2	2,0	0,146	654 300 22
654 310 30	30	2500	45 ^{-0,25}	55	45 ^{+1,0}	37,2	13,8 ^{+0,3}	8,2	2,5	0,290	654 300 30

产品编号 320型	尺寸 dw mm	荷载等级 N	D mm	D ₁ mm	D _B mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	T _{min} mm	重量 kg	产品编号 装配插销*
654 320 15	15	370	24 ^{-0,13}	31	24 ^{+0,5}	20,0	9,5 ^{+0,2}	5,5	1,5	0,044	654 300 15
654 320 22	22	970	36 ^{-0,16}	45	36 ^{+0,8}	28,6	9,8 ^{+0,2}	6,2	2,0	0,146	654 300 22
654 320 30	30	1900	45 ^{-0,25}	55	45 ^{+1,0}	37,2	13,8 ^{+0,3}	8,2	2,5	0,290	654 300 30

* 装配插销例见439页。

牛眼轮330 / 340 / 350，钢板外壳

材质：330型： 外壳：钢，镀锌
球座：钢，表面硬化
球：钢，硬化


材质：340型： 外壳：钢，镀锌
球座：钢，表面硬化
球：不锈钢，硬化
材质编号：1.3541

材质：350型： 外壳和其它部件：不锈钢
材质编号：1.4301
球座：不锈钢，硬化
球：不锈钢，硬化
材质编号：1.3541

不锈钢

优质牛眼轮，噪音低，使用寿命长。带毛毡密封。
最大速度：2m/sec。
温度范围：-30° C~+100° C。

订单格式：比如：产品编号：654 330 08，牛眼，尺寸8mm



其他类型或尺寸欢迎询价

产品编号 330型	尺寸 dw mm	荷载等级 N	D mm	D ₁ mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	重量 kg	产品编号 公差环*	底座 mm
654 330 08	8	130	12,6 ^{+0,055}	17	11,2	4,8 ^{+0,015}	3,2	1,9	0,007	654 390 08	13,87 ^{+0,15}
654 330 12	12	250	18 ^{+0,055}	23,3	15,4	7,4 ^{+0,015}	4,4	2,1	0,018	654 390 12	19,70 ^{+0,2}
654 330 15	15	500	24 ^{+0,065}	31	21,5	9,5 ^{+0,2}	6,1	2,5	0,038	654 390 15	25,7 ^{+0,2}
654 330 22	22	1300	36 ^{+0,080}	45	29,5	9,8 ^{+0,2}	5,7	2,9	0,132	654 390 22	37,7 ^{+0,2}
654 330 30	30	2500	45 ^{+0,080}	55	37,5	13,8 ^{+0,3}	7,9	3,7	0,265	654 390 30	46,7 ^{+0,2}
654 330 45	45	6000	62 ^{+0,095}	75	53,7	19,0 ^{+0,4}	10,3	4,2	0,720	654 390 45	64,1 ^{+0,3}

产品编号 340型	产品编号 350型	尺寸 dw mm	荷载等级 N	D mm	D ₁ mm	H mm	h ₁ mm	h ₂ mm	h ₃ mm	重量 kg	产品编号 公差环*	底座 mm
654 340 08	654 350 08	8	100	12,6 ^{+0,055}	17	11,2	4,8 ^{+0,015}	3,2	1,9	0,007	654 390 08	13,87 ^{+0,15}
654 340 12	654 350 12	12	180	18 ^{+0,055}	23,3	15,4	7,4 ^{+0,015}	4,4	2,1	0,018	654 390 12	19,70 ^{+0,2}
654 340 15	654 350 15	15	370	24 ^{+0,065}	31	21,5	9,5 ^{+0,2}	6,1	2,5	0,038	654 390 15	25,7 ^{+0,2}
654 340 22	654 350 22	22	970	36 ^{+0,080}	45	29,5	9,8 ^{+0,2}	5,7	2,9	0,132	654 390 22	37,7 ^{+0,2}
654 340 30	654 350 30	30	1900	45 ^{+0,080}	55	37,5	13,8 ^{+0,3}	7,9	3,7	0,265	654 390 30	46,7 ^{+0,2}
654 340 45	-	45	6000	62 ^{+0,095}	75	53,7	19,0 ^{+0,4}	10,3	4,2	0,720	654 390 45	64,1 ^{+0,3}

* 公差环见439页。

注意：由于旋转面的不平衡，通常仅三个滚轴载重。因此选择的荷载等级须等于至少1/3的荷载
牛眼轮最大距离 = 物体的边长除以2.5。