


滚轮, C45钢制, 双面带法兰

尤其适用于重型设备, 如: 电控门。
由实心材料制成, 带全密封高精度轴承。

产品编号776 004 00和776 005 00带矩形工作面和—个轴承, 轮体发黑处理。

产品编号776 006 00和776 016 00带微凸工作面和双轴承。

交付包括全部所需安装材料。用于直径35和45 mm工作面的轴, 带外螺纹、锯齿垫圈和六角螺母, 其他尺寸的轴带内螺纹, 六角螺钉和DIN ISO 7093-1. 垫圈。



订单格式: 如: 产品编号776 004 00, 走轮, St. A 35


产品编号	A mm	B mm	G mm	C mm	D mm	E mm	F mm	轮子负荷* kg (最大)	重量 kg	推荐轨道**
776 004 00	35	45	17	20	10,3	50	10	160	0,18	□ 40 x 10
776 005 00	45	55	19	24	12,3	65	12	250	0,32	□ 50 x 12
776 006 00	63	75	27	33	15,3	68	15	480	0,75	□ 60 x 15
776 008 00	84	100	34	40	20,3	80	20	840	1,5	□ 60 x 20
776 010 00	100	125	40	46	25,0	96	25	960	3,35	窄型轨道-S7
776 013 00	130	160	52	58	32	120	30	1360	4,6	标准尺寸轨道S10
776 016 00	164	200	64	70	38	140	35	1800	8,8	DIN 5901 S 14

* 所注负载来源于滚动轴承目录中的尺寸和温度。对编号776 004 00 和776 005 00的产品来说, 这些数值在最高工作温度90°C时有效。如需更高持续工作温度的, 请先咨询。

** 无存货。 请咨询您的钢材供应商。

滚轮尺寸及安装部件

产品编号 惰轮	d ₁ mm	b ₁ mm	d ₂ mm	b ₂ mm	组装部件
776 004 00	-	-	-	-	M10平螺母和锁紧垫圈
776 005 00	-	-	-	-	M12平螺母和锁紧垫圈
776 006 00	20	3	30	2.5	六角螺钉 M10 x 16 mm
776 008 00	26	3	37	3.0	六角螺钉 M12 x 16 mm
776 010 00	32	3	37	3.0	六角螺钉 M12 x 16 mm
776 013 00	38	3	50	3.0	六角螺钉 M16 x 20 mm
776 016 00	45	3	60	4.0	六角螺 M20 x 25 mm



24小时提供成品加工服务