

Pflege- und Instandhaltungssprühmittel

Ketten- und Seilspray



Bestellangaben:

Artikel-Nr. 140 701 00, Ketten-spray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 00	400	465

Spezialhaftschmiermittel zur Wartung hochbeanspruchter, schnellaufender Kettentriebe, Wälzlager, offener Getriebe, Drahtseile usw..

- zähhaftend, schleuderfest.
- hohe Kriechfähigkeit.
- wasserverdrängend.
- geräuschmindernd.
- schützt vor Verschleiß.
- schützt vor Korrosion.
- temperaturbeständig von -5°C bis +140°C.
- silikonfrei.

Sprühreiniger



Bestellangaben:

Artikel-Nr. 140 701 01, Sprühreiniger

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 01	500	471

Universalentfetter, Oberflächen-Reiniger, Formen-Reiniger, Schnellreiniger.

- entfettet und reinigt Metall, Glas usw.
- löst verharzte Rückstände.
- beseitigt Klebstoffreste.
- reinigt Brems- und Kupplungsteile.
- ideal zur Entfettung vor dem Grundieren und Lackieren oder Verkleben.
- silikonfrei.

PTFE-Spray



Bestellangaben:

Artikel-Nr. 140 701 02, PTFE-Spray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 02	400	368

Trennmittel, Gleitmittel, Schmiermittel. Der Wirkstoff kann mit geeignetem Lösemittel wieder entfernt werden.

- fettfrei, trocken und sauber.
- wasser-, staub- und schmutzabweisend.
- beständig gegenüber vielen Chemikalien, Wasser, Ölen usw..
- macht Papp- und Korkdichtungen wasserabweisend.
- temperaturbeständig von -20°C bis +200°C.
- silikonfrei.

Zinkausbesserungsspray



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 03, Zinkausbesserungsspray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 03	400	389

Hochbelastbares, schnelltrocknendes Spray zur Ausbesserung von verzinkten Oberflächen.

- Farbton silber-hell, zinkähnlich glänzend.
- optisch von frischer Feuerverzinkung kaum zu unterscheiden.
- guter Korrosionsschutz, Zink-Alupigmente und Harze schützen den beschichteten Stahl.
- zum Lackieren von Schweißnähten und Fehlstellen an verzinkten Bauteilen.
- kurzzeitig hitzebeständig bis +200°C.
- schnelltrocknend.
- silikonfrei.

Langzeit-Korrosionsschutzspray



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 04, Langzeitkorrosionsschutz

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 04	400	378

Korrosionsschutz für Lagerung, Seetransport, Formen- und Werkzeugkonservierung.

- schützt Stahl- und andere Metallteile zuverlässig für lange Zeit vor Korrosion und Oxydation.
- der zähhaftende, wachsähnliche Schutzfilm ist beständig gegen Wasser und Salzwasser.
- Langzeit-Konservierung, auch in chemisch-aggressiver Umgebung.
- hoch kriechfähig, feuchtigkeitsverdrängend, haftet auch an senkrechten Flächen.
- temperaturbeständig bis +100°C.
- silikonfrei.

Aluminiumspray



Bestellangaben:

Art.-Nr. 140 701 06, Aluminiumspray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 06	400	465

Hochbelastbares, schnelltrocknendes Spray zur Ausbesserung von Aluminiumbauteilen oder zur Verschönerung von Oberflächen.

- guter Korrosionsschutz durch Alupigmente und Harze.
- abriebfest.
- schnelltrocknend.
- kurzzeitig hitzebeständig bis +80°C.
- silikonfrei.

Vielzweckspray WD-40® Smart Straw™



Bestellangaben: Artikel-Nr. 140 701 05, Vielzweckspray WD-40

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 05	500	537

Multifunktionsöl mit vielfachen Anwendungsmöglichkeiten. Sprühkopf kann für flächiges oder punktuell Sprühen umgestellt werden.

- Rostlöser.
- Kriechöl.
- Schmiermittel.
- Kontaktspray / Feuchtigkeitsverdränger.
- Korrosionsschutzmittel.
- Reiniger.
- silikonfrei.

Edelstahl-Ausbesserungsspray



Bestellangaben:

Art.-Nr. 140 701 07, Edelstahlspray

Artikel-Nr.	Inhalt in ml	Gewicht in g
140 701 07	400	465

Hochbelastbares, schnelltrocknendes Spray zur Ausbesserung von Edelstahlbauteilen oder zur Verschönerung von Oberflächen.

- schützt zuverlässig vor Korrosion, auch bei extremen Witterungseinflüssen.
- effektvolle Oberflächenbeschichtung für alle Metallteile, die meisten Kunststoffe, Holz, Stein, Pappe, Glas, usw.
- abriebfest.
- schnelltrocknend.
- kurzzeitig hitzebeständig bis +250°C.
- silikonfrei.

Sicherheitsdatenblätter auf www.maedler.de im Bereich Downloads