


Nutmuttern DIN 70852

Werkstoff: Stahl, blank, Härteklasse 17 H
 Stahl, verzinkt Härteklasse 17 H
 Edelstahl 1.4301 (V2A).



Diese Nutmuttern werden für ungesicherte, schnell lösbare Verbindungen oder mit zusätzlichem Sicherungsblech DIN 70952 verwendet (dazu ist eine Nut auf dem Bolzengewinde erforderlich).

Empfohlene Bolzengewinde-Toleranz: 6g nach DIN ISO 965.



Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 653 501 00, Nutmutter DIN 70852, blank, M10x1

Artikel-Nr. blank	Artikel-Nr. verzinkt	Artikel-Nr. rostfrei	d ₁ mm	d ₂ ^{h12} mm	d ₃ mm	B ^{h11} mm	b mm	t _{min.} mm	x mm	Anzahl der Nuten	Gewicht g
653 501 00	653 885 01	653 995 01	M10 x 1	20	16	5	4,5	1,8	0,04	4	7
653 502 00	653 885 02	653 995 02	M12 x 1,5	22	18	6	4,5	1,8	0,04	4	10
653 503 00	653 885 03	653 995 03	M14 x 1,5	24	20	6	4,5	1,8	0,04	4	11
653 504 00	653 885 04	653 995 04	M16 x 1,5	28	23	6	5,5	2,3	0,04	4	16
653 505 00	653 885 05	653 995 05	M18 x 1,5	30	25	6	5,5	2,3	0,04	4	17
653 506 00	653 885 06	653 995 06	M20 x 1,5	32	27	6	5,5	2,3	0,04	4	19
653 507 00	653 885 07	653 995 07	M22 x 1,5	36	30	7	6,5	2,8	0,04	4	28
653 508 00	653 885 08	653 995 08	M24 x 1,5	38	32	7	6,5	2,8	0,04	4	30
653 509 00	653 885 09	653 995 09	M26 x 1,5	40	34	7	6,5	2,8	0,04	4	32
653 510 00	653 885 10	653 995 10	M28 x 1,5	42	36	7	6,5	2,8	0,04	4	35
653 511 00	653 885 11	653 995 11	M30 x 1,5	44	38	7	6,5	2,8	0,04	4	37
653 512 00	653 885 12	653 995 12	M32 x 1,5	48	41	8	7	3,3	0,04	4	52
653 513 00	653 885 13	653 995 13	M35 x 1,5	50	43	8	7	3,3	0,04	4	51
653 514 00	653 885 14	653 995 14	M38 x 1,5	54	47	8	7	3,3	0,04	4	60
653 515 00	653 885 15	653 995 15	M40 x 1,5	56	49	8	7	3,3	0,04	4	63
653 516 00	653 885 16	653 995 16	M42 x 1,5	60	52	8	8	3,8	0,04	4	75
653 517 00	653 885 17	653 995 17	M45 x 1,5	62	54	8	8	3,8	0,04	6	70
653 518 00	653 885 18	653 995 18	M48 x 1,5	65	57	8	8	3,8	0,04	6	75
653 519 00	653 885 19	653 995 19	M50 x 1,5	68	60	8	8	3,8	0,04	6	84
653 520 00	653 885 20	653 995 20	M52 x 1,5	70	62	8	8	3,8	0,05	6	88
653 521 00	653 885 21	653 995 21	M55 x 1,5	75	67	8	8	3,8	0,05	6	106
653 522 00	653 885 22	653 995 22	M60 x 1,5	80	71	9	11	4,3	0,05	6	123
653 523 00	653 885 23	653 995 23	M65 x 1,5	85	76	9	11	4,3	0,05	6	132
653 524 00	653 885 24	653 995 24	M70 x 1,5	90	81	9	11	4,3	0,05	6	142
653 525 00	653 885 25	653 995 25	M75 x 1,5	95	86	10	11	4,3	0,05	6	169
653 526 00	653 885 26	653 995 26	M80 x 1,5	100	91	10	11	4,3	0,05	6	180
653 527 00	653 885 27	653 995 27	M85 x 1,5	108	99	10	11	4,3	0,05	6	230
653 528 00	653 885 28	653 995 28	M90 x 1,5	112	103	10	11	4,3	0,05	6	229
653 529 00	653 885 29	653 995 29	M95 x 1,5	118	109	10	11	4,3	0,05	6	256
653 500 00	653 885 00	653 995 00	M100 x 1,5	125	116	10	11	4,3	0,05	6	299