


T Remenice s metrickým rozstupom a 2 bočnicami, vyrobené z Polyacetál



Materiál: Polyacetál liaty pod tlakom, čierna farba.
Diery opracované. Vysoká tvrdosť a nízky koeficient trenia,

čo znamená, že môžu byť použité v rôznych aplikáciách, napr. aj pod vodou. Referencia materiálu na strane 864.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 160 512 00, Remenica, Rozostup T 2.5, 12 zubov, Šírka rozvodového remeňa 6 mm

Profil T 2.5, Šírka rozvodového remeňa 6 mm


Produkt č. Šírka remeňa 6 mm	Počet zubov	Vonkajší Ø		d mm	ND mm	NL mm	E mm	F mm	b mm	L mm	c mm	B mm	Hmotnosť g
		Remenica mm	Bočnica mm										
160 512 00	12	9,0	10,6	9,56	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	1,0
160 513 00	13	9,8	11,4	10,34	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	1,1
160 514 00	14	10,6	12,2	11,14	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	1,4
160 515 00	15	11,4	13,0	11,94	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	1,6
160 516 00	16	12,2	13,8	12,73	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	1,8
160 517 00	17	13,0	14,6	13,53	9	4,5	-	1	7,5	14	-	3,5	2,2
160 518 00	18	13,8	15,4	14,32	10	5,5	-	1	7,5	15	-	4	2,4
160 519 00	19	14,6	16,2	15,12	10	5,5	-	1	7,5	15	-	4	2,9
160 520 00	20	15,4	17,0	15,92	12	5,5	-	1	7,5	15	-	4	3,2
160 522 00	22	17,0	18,6	17,51	12	5,5	-	1	7,5	15	-	4	3,8
160 525 00	25	19,35	20,95	19,95	12	5,5	14,0	1	7,5	15	4,5	5	4,5
160 528 00	28	21,75	23,35	22,35	12	5,5	16,2	1	7,5	15	4,5	5	5,1
160 532 00	32	24,95	26,55	25,55	15	6,5	18,5	1	7,5	16	4,5	5	6,8
160 536 00	36	28,15	29,75	28,65	15	6,5	21,8	1	7,5	16	4,5	5	8,0
160 540 00	40	31,3	32,9	31,90	18	6,5	25,0	1	7,5	16	3,5	8	9,4
160 548 00	48	37,7	39,3	38,30	18	6,5	31,6	1	7,5	16	3,5	8	11,8
160 560 00	60	47,25	48,85	47,85	18	6,5	41,0	1	7,5	16	3,5	8	16,5
160 572 00	72	56,8	58,4	57,30	18	6,5	49,5	1	7,5	16	4,5	8	26,1
160 584 00	84	66,35	67,95	66,85	18	6,5	59,0	1	7,5	16	4,5	8	33,1
160 596 00	96	75,9	77,5	76,39	18	6,5	68,0	1	7,5	16	4,5	8	42,2

Profil T 5, Šírka rozvodového remeňa 10 mm

Produkt č. Šírka remeňa 10 mm	Počet zubov	Vonkajší Ø		d mm	ND mm	NL mm	E mm	F mm	b mm	L mm	c mm	B mm	Hmotnosť g
		Remenica mm	Bočnica mm										
162 512 00	12	18,25	20,65	19,10	15	8	-	1,25	11,5	22	-	5	6,2
162 513 00	13	19,85	22,25	20,69	15	8	-	1,25	11,5	22	-	5	7,2
162 514 00	14	21,45	23,85	22,28	15	8	-	1,25	11,5	22	-	5	8,1
162 515 00	15	23,05	25,45	23,87	16	8	19	1,25	11,5	22	7	6	8,6
162 516 00	16	24,60	27,00	25,46	16	8	19	1,25	11,5	22	7	6	9,6
162 517 00	17	26,20	28,60	27,06	16	8	19	1,25	11,5	22	7	6	10,8
162 518 00	18	27,80	30,20	28,65	16	8	19	1,25	11,5	22	7	6	12,2
162 519 00	19	29,40	31,80	30,24	16	8	22	1,25	11,5	22	6	8	12,3
162 520 00	20	31,00	33,40	31,83	16	8	25	1,25	11,5	22	6	8	12,5
162 522 00	22	34,15	36,55	35,01	18	8	27	1,25	11,5	22	6	8	15,3
162 525 00	25	38,95	41,35	39,79	18	8	32	1,25	11,5	22	6	8	18,8
162 528 00	28	43,75	46,15	44,56	18	8	36	1,25	11,5	22	6	10	22,0
162 532 00	32	50,10	52,50	50,93	18	8	42	1,25	11,5	22	6	10	27,7
162 536 00	36	56,45	58,85	57,30	18	8	47	1,25	11,5	22	6	10	34,9
162 540 00	40	62,85	65,25	63,66	18	8	53	1,25	11,5	22	6	10	41,9
162 548 00	48	75,55	77,95	76,39	18	8	66	1,25	11,5	22	6	10	57,7
162 560 00	60	94,65	97,05	95,49	18	8	85	1,25	11,5	22	6	10	86,5
162 572 00	72	113,75	116,15	114,59	18	8	104	1,25	11,5	22	6	10	126,5
162 584 00	84	132,90	135,30	133,69	18	8	123	1,25	11,5	22	6	10	169,6

Poznámka k remenicám vyrobeným z Polyacetál

Vo vnútri týchto pod tlakom liatych dielov sú dutiny spôsobené výrobou. Tieto časti by sa preto nemali vŕtať príliš hlboko. Môžu byť viditeľné u väčších otvorov alebo pri drážkovaní. To nemá vplyv na funkčnosť.



Úpravy možné do
24h.
Zákazkové diely na
vyžiadanie.