


Ozubené hrebene vyrobené z mosadze Ms58 (2.0401), priame ozubenie, presne rovnané

Uhol profilu 20°.

Zuby týchto hrebeňov sú vyrobené použitím stopkovej frézy. To vedie k negatívnej tolerancii.

Rozmery h_a a $h_0 = -0.2$ mm



Zuby týchto hrebeňov sú vyrobené použitím stopkovej frézy. To vedie k negatívnej tolerancii. Rozmery h_a a h_0 do Modulu 2 -0.2 mm.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 260 601 00, Ozubený hrebeň s priamymi zubmi, Modul 0.3, 250 mm

Zuby rezané s referenčným profilom (RP) II podľa DIN 867/DIN 3972.

	Produkt č.	b mm	h_a mm	h_0 mm	Nominálna dĺžka L* mm	Hmot. g
Modul 0.3	260 601 00	2	4	3,7	250	14
Modul 0.5	261 601 00	2	4	3,5	250	14
Modul 0.7	262 601 00	4	6	5,3	250	42
Modul 1.0	263 600 00	7	5	4,0	250	56
	263 601 00	10	8	7,0	230**	131
	263 603 00	10	10	9,0	250	184
	263 605 00	10	10	9,0	500	371

* Skutočná dĺžka je približne celočíselným násobkom rozostupu.

** Špeciálna dĺžka.

Ozubené hrebene vyrobené z mosadze Ms58 (2.0401) a ocele (C45K), šikmé ozubenie, presne rovnané


20° šikmé ozubenie, ľavostranné.

Uhol profilu 20°.

Zuby týchto hrebeňov sú vyrobené použitím stopkovej frézy. To vedie k negatívnej tolerancii.

Rozmery h_a a $h_0 = -0.2$ mm.


Štandardizované ľavostranné ozubené hrebene musia byť vždy spájané s pravostranným ozubeným kolesom.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 269 601 00, Ozubený hrebeň so šikmým ozubením, Modul 0.3, 250 mm

	Produkt č.	Materiál	b mm	h_a mm	h_0 mm	L mm	Hmotnosť g
Modul 0.3	269 601 00	Ms58	5	3	2,7	250	29
Modul 0.5	269 605 00	Ms58	10	4	3,5	250	70
	269 606 00	Ms58	10	4	3,5	500	139
Modul 1.0	224 655 00	C45K	10	10	9,0	500	344
	224 658 00	C45K	10	10	9,0	1000	685

Zhodujúce sa čelné ozubené kolesá na strane 254.



Úpravy možné do 24h.
Zákazkové diely na vyžiadanie.