


## Šnekové kolesá vyrobené z liatiny (GG25), s dutými (globoidnými) zubami, dvojjávitové, pravé

Dvojjávitové šnekové kolesá môžu byť spárované s dvojjávitovými šnekmi na strane 297. Ak sa modul (a počet závitov) zhoduje, môžu byť realizované rôzne pomery v rôznych osových vzdialenostiach

Uhol profilu 20°.

Účinnosť: Modul 3 cca 0.66.  
 Modul 4 cca 0.67.  
 Modul 5 cca 0.68.  
 Modul 6 cca 0.65.

Bez samosvornosti




Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 310 205 00, šnekové koleso, GG25, Modul 3, 16 zubov, dvojjávitové, pravé

	Produkt č.	Počet zubov	Prevod. pomer	d <sub>0</sub> mm	d <sub>a</sub> mm	ND mm	NL <sub>1</sub> /NL <sub>2</sub> mm	b mm	L mm	G mm	C* mm	a mm	BH7 mm	pren. MT** Nm	Hmot. kg
<b>Modul 3.0</b>	310 205 00	16	8 : 1	48	57	40	18/4	24	46	-	-	43	15	9	0,46
	310 207 00	20	10 : 1	60	69	40	18/4	24	46	-	-	49	15	16	0,64
	310 211 00	26	13 : 1	78	87	45	18/4	24	46	60	12	58	18	31	1,20
	310 214 00	32	16 : 1	96	105	50	18/4	24	46	70	12	67	20	60	1,40
	310 221 00	52	26 : 1	156	165	75	23/4	24	51	116	12	97	30	242	3,40
	310 226 00	65	32,5 : 1	195	204	85	23/4	24	51	150	12	116,5	35	305	4,90
<b>Modul 4.0</b>	310 505 00	16	8 : 1	64	76	50	21/5	34	60	-	-	57	20	13	1,00
	310 507 00	20	10 : 1	80	92	50	21/5	34	60	-	-	65	20	21	1,60
	310 511 00	26	13 : 1	104	116	55	21/5	34	60	80	14	77	22	48	2,10

\* V závislosti od medzier sú šnekové kolesá dodávané s alebo bez rozmeru C!

\*\*Základ výpočtov na strane 289.



Úpravy možné do 24h.  
 Zákazkové diely na vyžiadanie.