

Púzdra s odpruženou guličkou, hladké s prstencom, nerez

Materiál:


Typ GN: Telo, gulička a pružina z nerez.

Typ GP: Telo: Plast POM.

Gulička a pružina: Nerezová ocel.

Teplotná škála GN: -40°C až +250°C.

Teplotná škála GP: -30°C až +50°C.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 997 53, Púzdra s odpruženou guličkou, Typ GN, nerez, 3mm

Produkt č. Typ GN	Produkt č. Typ GP	d ₁ ^{+0,08} mm	d ₂ mm	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ GN / GP mm	s GN / GP mm	Napínanie pružiny* GN		Napínanie pružiny* GP		Hmotnosť	
								začiatoč. N	konečný N	začiatoč. N	konečný N	GN g	GP g
654 997 53	654 784 03	3	2,38	3,5	4	0,75/0,6	0,7/0,55	1,8	3,5	1,7	3,5	0,20	0,09
654 997 54	654 784 00	4	3	4,6	5	0,9/1,0	1,0/0,8	2,5	6	2,5	6,5	0,35	0,20
654 997 55	654 785 00	5	4	5,6	6	0,9/1,0	1,4/1,0	3	6,5	4,5	9	0,60	0,40
654 997 56	654 786 00	6	5	6,5	7	1,0/1,0	1,8/1,6	5,5	11,5	6,5	13	1,00	0,70
654 997 58	654 788 00	8	6,5	8,5	9	1,1/1,0	1,9/1,9	7	12,5	8	18	2,20	1,50
654 997 60	654 790 00	10	8,5	11	13,5	1,7/1,5	3,3/2,4	8,5	18,5	12	23	5,30	3,1
654 997 62	654 792 00	12	10	13	16	2,3/1,5	4,0/3,3	12	26,5	13	25	7,80	5,8

*Štatistický priemer.

Poznámka

Používané na upevnenie a stlačenie niečoho, alebo vysunutie.

Púzdro s odpruženou guličkou, obojstranné

Materiál:


Telo: Mosadz.

Gulička: Nerezová ocel, kalená.

Pružina: Nerezová ocel.

Teplotná škála: -40°C až +250°C.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 654 843 00, Púzdro s odpruženou guličkou, obojstranné 3 mm



Produkt č.	d ₁ mm	d ₂ mm	d ₃ ^{+0,5} mm	l ₁ mm	s mm	Napínanie pružiny*		Hmot. g
						začiatoč. N	konečný N	
654 843 00	3	2,5	3,02	7,3	0,8	2	4,5	0,4
654 844 00	4	3	4,03	9	0,9	2,5	7,5	0,6
654 845 00	5	4	5,03	10,8	1,2	3,5	8	1,2
654 847 00	7	6	7,03	14	2	4	12	3,0
654 848 00	8	6,5	8,03	18	2,1	6	15	5,1

* Štatistický priemer.

Poznámka

Na upevnenie alebo zabezpečenie osí a závitov a ako elektr. kontakt.