

Excentrické upínače 927 s vnútorným závitom



Materiály: Páka: Zinok liaty pod tlakom, s povrchom z epoxidovej živice odolnej voči opotrebovaniu, čiernej matnej farby.
Podperná podložka verzia A: Pozinkovaná oceľ, chromovaná.
Podperná podložka verzia B: Termoplast, spevnené sklen. vláknom, čierny matný.

Verzia A: S ryhovanou nastavovateľnou podpernou podložkou s jemným závitom. Tak môže byť upínacia sila a pozícia páky nastavená presne na bok páky.

Verzia B: Nenastaviteľná podperná podložka. Upínacia sila môže byť nastavená na bok páky otočením páky, alebo na zadnú časť nastavením matice/ryhovanej matice.

- Pre rýchle upínanie a uvoľňovanie rukou.
- Upínanie je vyrobené bez vytvárania krútiaceho momentu.
- Upínacia sila je až do 8 kN.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 661 763 10, Excentrický upínač Verzia A, Dĺžka 63mm, M6



Produkt č. Verzia A	Produkt č. Verzia B	l ₁ mm	d ₁ mm	b mm	d ₃ mm	d ₄ mm	d ₅ mm	h mm	l ₃ min. mm	l ₃ max. mm	l ₄ mm	l ₅ min. mm	t mm	Hmotnosť g
665 763 10	665 763 20	63	M6	16	16	19	18,5	0,75	16,3	18,8	2,5	3	10	56
665 782 10	665 782 20	82	M8	20	20	25	22,5	1	19,5	22,5	3	3,7	12	108

Excentrické upínače 927 s vonkajším závitom



Materiály: Páka: Zinok liaty pod tlakom, s povrchom z epoxidovej živice odolnej voči opotrebovaniu, čiernej matnej farby.
Závrtná skrutka a podperná podložka verzia A: Pozinkovaná oceľ, chromovaná.
Podperná podložka verzia B: Termoplast, spevnené sklen. vláknom, čierny matný.

Verzia A: S ryhovanou nastavovateľnou podpernou podložkou s jemným závitom. Tak môže byť upínacia sila a pozícia páky nastavená presne na bok páky.

Verzia B: Nenastaviteľná podperná podložka. Upínacia sila môže byť nastavená na bok páky pomocou otočením páky, alebo na zadnú časť nastavením matice/ryhovanej matice.

- Pre rýchle upínanie a uvoľňovanie rukou.
- Upínanie je vyrobené bez vytvárania krútiaceho momentu.
- Upínacia sila je až do 8 kN.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 665 763 11, Excentrický upínač Verzia A, Dĺžka 63mm, M6x 20



Produkt č. Verzia A	Produkt č. Verzia B	l ₁ mm	d ₂ mm	l ₂ mm	b mm	d ₃ mm	d ₄ mm	d ₅ mm	h mm	l ₃ min. mm	l ₃ max. mm	l ₄ mm	l ₅ min. mm	Hmotnosť g
665 763 11	665 763 21	63	M6	20	16	16	19	18,5	0,75	16,3	18,8	2,5	3	62
665 763 12	665 763 22	63	M6	25	16	16	19	18,5	0,75	16,3	18,8	2,5	3	63
665 763 13	665 763 23	63	M6	30	16	16	19	18,5	0,75	16,3	18,8	2,5	3	64
665 763 14	665 763 24	63	M6	35	16	16	19	18,5	0,75	16,3	18,8	2,5	3	65
665 763 15	665 763 25	63	M6	40	16	16	19	18,5	0,75	16,3	18,8	2,5	3	66
665 763 16	665 763 26	63	M6	50	16	16	19	18,5	0,75	16,3	18,8	2,5	3	68
665 782 11	665 782 21	82	M8	25	20	20	25	22,5	1	19,5	22,5	3	3,7	122
665 782 12	665 782 22	82	M8	30	20	20	25	22,5	1	19,5	22,5	3	3,7	124
665 782 13	665 782 23	82	M8	35	20	20	25	22,5	1	19,5	22,5	3	3,7	126
665 782 14	665 782 24	82	M8	40	20	20	25	22,5	1	19,5	22,5	3	3,7	128
665 782 15	665 782 25	82	M8	50	20	20	25	22,5	1	19,5	22,5	3	3,7	132
665 782 16	665 782 26	82	M8	60	20	20	25	22,5	1	19,5	22,5	3	3,7	136