

## Kĺbové ložiská SériE E, ocel', premazateľné

**Materiál:** Vnútrotný krúžok a kryt ložiska sú z ložiskovej ocele 100Cr6, kalené, brúsené a fosfátové. Impregnované s MoS2. Kryt ložiska je (vonkajší krúžok) zrezaný.

- DIN ISO 12240-1 (DIN 648), séria E (úzky tvar).
- Premazateľné (od veľkosti 15 s otvorom na mazivo).
- Je potrebné prvé mazanie pred použitím.
- Vhodné pre vysoké, striedavé zaťaženia.
- Kľzná rýchlosť až do 60 m/min.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 633 606 00, Kĺbové ložisko, SériE E, premazateľné, 6mm

Produkt č. Štandard. ocel'	d mm	B-0,15 mm	C mm	D* mm	d <sub>1</sub> mm	d <sub>k</sub> mm	Uhol nakláňania		Hmotnosť g
							α °		
633 606 00**	6-0,008	6-0,12	4-0,24	14-0,008	8,0	10	13	4	
633 608 00**	8-0,008	8-0,12	5-0,24	16-0,008	10,2	13	15	7	
633 610 00**	10-0,008	9-0,12	6-0,24	19-0,009	13,2	16	12	11	
633 612 00**	12-0,008	10-0,12	7-0,24	22-0,009	14,9	18	11	17	
633 615 00	15-0,008	12-0,12	9-0,24	26-0,009	18,4	22	8	26	
633 616 00	16-0,008	14-0,12	10-0,24	30-0,009	20,7	25	10	40	
633 617 00	17-0,008	14-0,12	10-0,24	30-0,009	20,7	25	10	40	
633 620 00	20-0,010	16-0,12	12-0,24	35-0,011	24,1	29	9	64	
633 625 00	25-0,010	20-0,12	16-0,24	42-0,011	29,3	35,5	7	115	
633 630 00	30-0,010	22-0,12	18-0,24	47-0,011	34,2	40,7	6	149	
633 635 00	35-0,012	25-0,12	20-0,24	55-0,013	39,7	47	6	228	
633 640 00	40-0,012	28-0,12	22-0,24	62-0,013	45,0	53	7	318	
633 645 00	45-0,012	32-0,12	25-0,24	68-0,013	50,7	60	7	421	
633 650 00	50-0,012	35-0,12	28-0,24	75-0,013	55,9	66	6	562	
633 660 00	60-0,015	44-0,15	36-0,30	90-0,015	66,8	80	6	1030	
633 670 00	70-0,015	49-0,15	40-0,30	105-0,015	77,8	92	6	1570	
633 680 00	80-0,015	55-0,15	45-0,30	120-0,015	89,4	105	6	2320	


\* Tolerancia vonkajšieho krúžku pred zrezaním. \*\* Do veľkosti 12 bez otvoru na mazivo. Technické tabuľky na strane 636 - 637.

## Kĺbové ložiská SériE E, ocel' alebo nerezová ocel', bezúdržbové

**Štandardný materiál:** Vnútrotný krúžok je z ložiskovej ocele 100Cr6, kalený, brúsený, leštený a tvrdo chrómovaný. Kryt ložiska je z ložiskovej ocele, 100Cr6 s PTFE vrstvou. Od veľkosti 35 v 2RS-verzii (zaliate z oboch strán).

**Nerezový materiál:** Vnútrotný krúžok je z nerezovej ocele 1.4125, AISI 440 C (od veľkosti 45 z nerezovej ocele 1.4112), kalený, brúsený a leštený. Teleso ložiska je z nerezovej ocele 1.4571 (AISI 316 Ti), s PTFE vrstvou.

- DIN ISO 12240-1 (DIN 648), séria E (úzky tvar).
- Bezúdržbové.
- Vhodné pre vysoké jednosmerné zaťaženie.
- Kľzná rýchlosť až do 10 m/min.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 633 706 00, Kĺbové ložisko, SériE E, bezúdržbové, 6mm

Produkt č. Štandard. ocel'	Produkt č. Nerez	d mm	B mm	C mm	D mm	d <sub>1</sub> mm	d <sub>k</sub> mm	Uhol nakláňania		Hmotnosť g
								α °		
633 706 00	633 997 06	6-0,008	6-0,12	4-0,24	14-0,008	8,0	10	13	4	
633 708 00	633 997 08	8-0,008	8-0,12	5-0,24	16-0,008	10,2	13	15	7	
633 710 00	633 997 10	10-0,008	9-0,12	6-0,24	19-0,009	13,2	16	12	11	
633 712 00	633 997 12	12-0,008	10-0,12	7-0,24	22-0,009	14,9	18	11	17	
633 715 00	633 997 15	15-0,008	12-0,12	9-0,24	26-0,009	18,4	22	8	26	
633 716 00	633 997 16	16-0,008	14-0,12	10-0,24	30-0,009	20,7	25	10	40	
633 717 00	633 997 17	17-0,008	14-0,12	10-0,24	30-0,009	20,7	25	10	40	
633 720 00	633 997 20	20-0,010	16-0,12	12-0,24	35-0,011	24,1	29	9	64	
633 725 00	633 997 25	25-0,010	20-0,12	16-0,24	42-0,011	29,3	35,5	7	115	
633 730 00	633 997 30	30-0,010	22-0,12	18-0,24	47-0,011	34,2	40,7	6	149	
633 735 00*	633 997 35	35-0,012	25-0,12	20-0,24	55-0,013	39,8	47	6	228	
633 740 00*	633 997 40	40-0,012	28-0,12	22-0,24	62-0,013	45,0	53	7	318	
633 745 00*	-	45-0,012	32-0,12	25-0,24	68-0,013	50,8	60	7	421	
633 750 00*	633 997 50	50-0,012	35-0,12	28-0,24	75-0,013	56,0	66	6	532	
633 760 00*	633 997 60	60-0,015	44-0,15	36-0,30	90-0,015	66,8	80	6	1030	
633 770 00*	633 997 70	70-0,015	49-0,15	40-0,30	105-0,015	77,9	92	6	1570	
633 780 00*	633 997 80	80-0,015	55-0,15	45-0,30	120-0,015	89,4	105	6	2320	

\* Od veľkosti 35 v 2RS-verzii (zaliate z oboch strán).

Technické tabuľky na strane 636 - 637.