

LOCTITE® - prostriedok na upevňovanie

LOCTITE® 603 - prostriedok na upevňovanie odolný proti oleju



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 732 02, Loctite 603, 10 ml

Produkt č.	Objem v ml	Balenie	Hmotnosť v g
140 732 02	10	Fľaša	20
140 732 03	50	Fľaša	83

Popis

- Pevnosť: vysoká.
- Doba spevnenia na oceli (pri izbovej teplote): po 8 min.
- Funkčná pevnosť (typická hodnota pri +22°C): min. 12 hodín.
- Protihľadá vŕla: do 0.1 mm.
- Teplotná odolnosť: de -55°C à +150°C..
- Danger (1, 3) H315, H317, H318, H335, H412.

Schválenie

- P1 NSF Reg. č.: 123003.
- Testované a odporúčané výrobcami valcových ložísk.

Univerzálny, odolný proti oleju, vhodný pre kov. Toleruje kontaminácie na olejovom základe. Vhodný pre upevnenia ložísk (protihľadá vŕla do 0.1 mm). Rápidné nastavenie s vysokou pevnosťou. Ak chcete súčiastky rozmontovať, zahrejte spoj na +250°C.

Použitie

Pridržanie púzdiel, ložísk atď. v telesách a na hriadeloch s malou vŕlou (do 0.1 mm).

LOCTITE® 638 - prostriedok na upevňovanie na veľké vŕle



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 732 07, Loctite 638, 10 ml

Produkt č.	Objem v ml	Balenie	Hmotnosť v g
140 732 07	10	Fľaša	20
140 732 08	50	Fľaša	83

Popis

- Pevnosť: vysoká.
- Doba spevnenia na oceli (pri izbovej teplote): po 4 min.
- Funkčná pevnosť (typická hodnota pri +22°C): min. 6 hodín.
- Protihľadá vŕla: do 0.25 mm.
- Teplotná odolnosť: de -55°C à +180°C.
- Danger (1, 3) H315, H317, H318, H335, H412.

Schválenie

- WRC odporúčanie (BS 6920): 1307537.
- DVGW schválenie.
- P1 NSF Reg. č.: 123010.

Špeciálny upevňovací prostriedok pre vyplňanie medzier v kove a rýchle dosiahnutie spevnenia na oceli. Na medzery až do 0.25 mm. Teplotná odolnosť do + 150°C. Spevnenie na oceli po 4 minútach. Ak chcete súčiastky rozmontovať, zahrejte spoj na +250°C.

Použitie

Pridržanie púzdiel, ložísk atď. v telesách a na hriadeloch s veľkou vŕlou (do 0.25 mm).

LOCTITE® 648 - prostriedok na upevňovanie so zvýšenou odolnosťou proti teplote



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 140 732 13, Loctite 648, 10 ml

Produkt č.	Objem v ml	Balenie	Hmotnosť v g
140 732 13	10	Fľaša	20
140 732 14	50	Fľaša	83

Popis

- Pevnosť: vysoká.
- Doba spevnenia na oceli (pri izbovej teplote): po 3 min.
- Funkčná pevnosť (typická hodnota pri +22°C): min. 6 hodín.
- Protihľadá vŕla: do 0.15 mm.
- Teplotná odolnosť: de -55°C à +180°C.
- Danger (1, 3) H315, H317, H318, H335, H412.

Univerzálny upevňovací prostriedok pre kov, teplotne odolný do +175°C. Vyplňanie medzier až do 0.15 mm. Spevnenie na oceli po 3 minútach. Ak chcete súčiastky rozmontovať, zahrejte spoj na +250°C.

Použitie

Pridržanie púzdiel, ložísk atď. v telesách a na hriadeloch, v aplikáciách, kde prevládajú vysoké prevádzkové teploty.

H315 Causes skin irritation.
H317 May cause an allergic skin reaction.
H318 Causes serious eye damage.
H335 May cause respiratory irritation.
H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.



Bezpečnostné údaje na www.maedler.sk v sekcii Downloads