

Olejoznaky 541, Plast

Materiál: Kryt: Polyamid (PA-T) odolný proti starnutiu, vysoko transparentný. Reflektor: Hliník, anodizovaný v prírodnej farbe. Tesnenie: Guma NBR (Perbunan®).


Teplotná odolnosť až do 100°C. Na výber s rúrovým alebo metrickým závitom.

Vysoká pevnosť. Odolné proti oleju, benzínu a rozpúšťadlám. Nie sú odolné proti alkoholu. Ak je pri montáži hrúbka steny tenšia ako 4mm, je potrebná matica.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 681 835 01, Olejoznak 541, G 1/4"

Produkt č.	d ₁ mm	d ₂ Závit	d ₃ ≈ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	s mm	T _A * Nm	Hmotnosť g
681 835 01	9	G 1/4"	18	10	6	15	2 - 3	1,8
681 835 02	11	G 3/8"	22	7,5	7	19	3 - 5	4
681 835 03	11	M16 x 1,5	22	8	7	19	2 - 3	3
681 835 04	14	G 1/2"	26	10,5	8	22	4 - 6	5
681 835 05	14	M20 x 1,5	26	9,5	8	22	8 - 10	4
681 835 06	18	M25 x 1,5	31,5	8	9	27	8 - 10	9
681 835 07	18	M26 x 1,5	31,5	13	9	27	8 - 10	8
681 835 08	20	G 3/4"	31,5	10,5	9	27	6 - 8	6
681 835 09	20	M27 x 1,5	31,5	9	9	27	8 - 10	10
681 835 10	22	M30 x 1,5	35	9	10	30	8 - 10	6
681 835 11	25	G 1"	40	11	10	34	8 - 10	12
681 835 12	25	M35 x 1,5	40	11	10	34	8 - 10	13
681 835 13	30	G 1 1/4"	47,5	11,5	13	40,5	8 - 10	20
681 835 14	30	M40 x 1,5	47,5	11,5	13	40,5	8 - 10	20

* Uťahovací moment.



Olejoznaky 743 a 743.1, Hliník

Materiál 743: Kryt: Hliník, lesklý. Reflektor: Termoplast. Teplotná odolnosť až do 100°C. Priezor: Plavené sklo. Tesnenie: Guma NBR (Perbunan®).

Materiál 743.1: ako olejoznaky 743, ale teplotná odolnosť je až do 180°C. Priezor: tvrdené sklo. Tesnenia: Syntetická guma FPM (Viton®), ľahká identifikácia - nie sú čiernej farby.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 681 801 00, Olejoznak 743, G 3/8"

Produkt č. 743	Produkt č. 743.1	d ₁ mm	d ₂ Závit	d ₃ mm	l ₁ mm	l ₂ mm	s mm	Hmotnosť g
681 801 00	681 821 00	11	G 3/8"	22	8	7,5	20	9
681 802 00	681 822 00	11	M16 x 1,5	22	8	7,5	20	8
681 803 00	681 823 00	14	G 1/2"	26	8,5	7,5	23	11
681 804 00	681 824 00	14	M20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	10
681 805 00	681 825 00	18	G 3/4"	32	9	8	30	18
681 806 00	681 826 00	18	M26 x 1,5	32	9	8	30	18
681 807 00	681 827 00	24	G 1"	40	11	8,5	36	26
681 808 00	681 828 00	24	M33 x 1,5	40	11	8,5	36	26
681 809 00	681 829 00	32	G 1 1/4"	50	12	9	46	42
681 810 00	681 830 00	32	M40 x 1,5	50	12	9	46	39

