


## Podložky DIN EN ISO 7089 (prv DIN 125 A)

Materiál: Oceľ pozinkovaná.  
Nerezová oceľ V2A.  
Nerezová oceľ V4A.



Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 153 00, Podložka DIN EN ISO 7089 pre M3, oceľ pozinkovaná


Produkt č. pozinkovaný	Produkt č. V2A	Produkt č. V4A	pre veľk. matice	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	s mm	Hmotnosť g
653 153 00	-	-	M3	3,2	7	0,5	0,12
653 154 00	653 991 54	-	M4	4,3	9	0,7	0,27
653 155 00	653 991 55	-	M5	5,3	10	1,0	0,44
653 156 00	653 991 56	-	M6	6,4	12	1,6	1,00
653 158 00	653 991 58	653 992 58	M8	8,4	16	1,6	1,83
653 160 00	653 991 60	653 992 60	M10	10,5	20	2,0	3,57
653 162 00	653 991 62	653 992 62	M12	13	24	2,5	6,27
653 164 00	653 991 64	-	M14	15	28	2,5	8,62
653 166 00	653 991 66	653 992 66	M16	17	30	3,0	11,3
653 168 00	653 991 68	-	M18	19	34	3,0	14,7
653 170 00	653 991 70	653 992 70	M20	21	37	3,0	17,2
653 174 00	653 991 74	653 992 74	M24	25	44	4,0	32,3
653 180 00	653 991 80	653 992 80	M30	31	56	4,0	54
653 186 00	653 991 86	-	M36	37	66	5,0	92

## Podložky DIN 6340 (extra hrubé)

Materiál: Zušľachtená a temperovaná oceľ, vyeskávaná, rovnaná lisovaním alebo strojovo rovnaná, kalená.

Informácie potrebné na objednanie: napr.: Produkt č. 653 106 00, Podložka DIN 6340 pre M6

Produkt č.	d <sub>1</sub> mm	d <sub>2</sub> mm	s mm	pre veľk. matice	Hmot. g
653 106 00	6,4	17	3	M6	5
653 108 00	8,4	23	4	M8	11
653 110 00	10,5	28	4	M10	16
653 112 00	13	35	5	M12	30
653 114 00*	15*	40	5	M14	42
653 116 00	17	45	6	M16	60
653 120 00	21	50	6	M20	75
653 124 00	25	60	8	M24	135
653 130 00	31	68	10	M30	230



\* Táto veľkosť nie je súčasťou DIN.



Loctite zaistovanie závitov a spojovacie produkty na str. 849.